




新製品あり  
ウッドブリケット

水平ブラケット

傾斜ブラケット


ウッドパーツ



## R-032W(R-033W) 木棚用ブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
100	¥310	¥440	¥470	
150	¥350	¥490	¥530	
200	¥400	¥560	¥600	
250	¥450	¥630	¥680	ASF-1 S1B-60/60
300	¥490	¥690	¥740	◀23kg 25kg
350	¥540	¥760	¥810	◀20kg 22kg


特許 出願中  
販売単位 (但左右 差異1まで)  
厚み t=2.6mm  
材質 スチール特殊鋼  
0.75UP



## R-034W 木棚用ブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
100	¥310	¥440	¥470	
150	¥350	¥490	¥530	
200	¥400	¥560	¥600	
250	¥450	¥630	¥680	ASF-1 S1B-60/60
300	¥490	¥690	¥740	◀23kg 25kg
350	¥540	¥760	¥810	◀20kg 22kg


特許 出願中  
厚み t=2.6mm  
材質 スチール特殊鋼  
0.75UP



## R-132W(R-133W) 木棚用ブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
250	¥450	¥630	¥680	
300	¥500	¥700	¥750	
350	¥540	¥760	¥810	ASF-1 S1B-60/60
400	¥660	¥930	¥990	◀24kg 42kg
450	¥780	¥1100	¥1200	◀23kg 40kg


特許 出願中  
販売単位 (但左右 差異1まで)  
厚み t=2.6mm  
材質 スチール特殊鋼  
0.75UP



## R-134W 木棚用ブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	2本当たり目安重量
250	¥450	¥630	¥680	
300	¥500	¥700	¥750	
350	¥540	¥760	¥810	ASF-1 S1B-60/60
400	¥660	¥930	¥990	◀24kg 42kg
450	¥780	¥1100	¥1200	◀23kg 40kg


特許 出願中  
厚み t=2.6mm  
材質 スチール特殊鋼  
0.75UP



## PMO-R (PMO-L) ベッカー用木棚押さえ

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	対応木棚厚	ガラス厚
2025	¥440	¥620	¥660	20~25mm	—
2635	¥450	¥630	¥680	26~35mm	5~8mm

特許第5068984号  
別注色 対応不可 (掲載色のみ)  
ベッカー 取付可  
材質 スチール  
M5 P=0.8  
厚み t=3.0mm



## MO-R (MO-L) 木棚押さえ

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	対応木棚厚	ガラス棚厚
2025	¥440	¥620	¥660	20~25mm	—
2635	¥450	¥630	¥680	26~35mm	5~8mm



特許第5068984号  
別注色 対応不可 (掲載色のみ)  
ベッカー 取付可  
材質 スチール  
M5 P=0.8  
厚み t=3.0mm

### 展開可能パターン及び関連パーツ

1000 2400 9550

外々仕様

内々仕様 (スパン独立)




固定用Wタッピング  
WT-P (1/2×2 (50本詰))  
ユニクロ  
×50  
16mm  
¥410

現場用簡易固定ダボ  
WD-6-12  
クローム  
10個売り  
¥80  
(1個当り定価)

棚板レベル矯正金具  
LW-01  
クローム  
(セット品)  
¥260


ベッカー用抜け止め  
RPK  
ステンレス  
10個売り  
¥55  
付属の抜け止めを外してご使用ください。

### 木棚板簡易固定用ダボかしめ加工およびダボ穴位置算出図



R-032WKD (R-033WKD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

KD加工費(2ダボ) 100円 (仕切面積) 1本より(50本約2日後出荷)



設計上の注意  
スクエアWスリット40/40~60/60はスリット芯々が通常と異なり棚板の簡易固定用ダボ (KD加工など) の位置算出方法が変わります。(P.395・P.396参照)

設計上の注意  
中間受け用ブラケット (R-034W・R-134W) は、中間受け専用です。棚割りはできませんのでご注意ください。(KD加工を施す場合も前後位置がズレます)

# 木棚板専用水平 ブラケット (Rタイプ)

2300

木棚板専用棚受け (外々・内々仕様兼用)



※上記品番は、参考選択例です。

ウッドパントリー

水平ブラケット

傾斜ブラケット


ウッドパーツ

## 次世代ブラケット Rタイプを是非ご検討ください

次世代ブラケット、Rタイプシリーズの開発コンセプトは“環境”と“安全”です。従来品にも勝る耐荷重性を実現しつつ、素材を極限までシェイプアップしたRタイプをご使用いただくという事は、実はコスト削減だけではなく資源を大切に使うという意味での地球環境対策でもあります。本ページに掲載させていただいた製品はそんなRタイプブラケットの中でも、店舗で採用される事の多い木棚専用ブラケットです。その他の安全対策として、ブラケット装着時に自動的に機能するチャンネルサポート、及びチャンネルベッカー用抜け止めが標準装備された事や、ベッカーサポート用の抜け止め (RPK) が使用可能となった事も従来品には無い新たなセールスポイントです。


### 安価

Bタイプ比較約10%コストダウン



### 安全


自動ロック式抜け止め標準装備  
(チャンネルサポート・チャンネルベッカー・スリットパイプ対応/ベッカータイプサポートに装着する場合は標準装備の抜け止めを外し、RPKをご使用ください)



※ブラケット外しは、抜け止めを手前に引きながら行ってください。 ●特許出願中  
また、ビス止めされた棚の移動の際は、左右片側ずつ作業を行ってください。


### 安心

Bタイプ比較5%耐荷重アップ



### 環境

Bタイプ比較約20%資源削減



**設計上の情報** クローム、ゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくはP.399参照)

**設計上のお願い** 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(P.403・P.404参照)

**設計上の注意** 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と簡易固定用ダボによる方法の2通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

**設計上の注意** 木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

**設計上の注意** 棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はねがかりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

**設計上の注意** ハンドル  
ラウンドWスリット (特に38φ・50φ) は形状特性上、棚受け取付時は左図のようにハの字の角度となり、内々展開で使用される場合は棚受けの爪がこじれます。容易に取付する方法としてスパンに対し、融通のきくパーツをお使いください。

**設計上の注意** ベッカータイプサポート (1150 1200 9100 参照) に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

**設計上の注意** レベル出し金具 (LW) を内々仕様に使用する場合は棚受けの有効寸法より最低32mm以上奥行き寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

**設計上の情報** 水平棚にはこぼれ止め (陳列商品落下防止用パーツ) を取り付ける事ができます。(2400参照)

**発注上の注意** 納期  
本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくはP.399参照)

**発注上の注意** 専用発注書 FAX  
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのりつけの無い様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(P.393・P.394参照)

**取扱上の注意** ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人でしようとせず安全のため2人で行ってください。

**取扱上の注意** 抜け止めの取り外しについて  
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するの具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。