

アンダーマウント型レール RUN-PS2 プッシュオープン&ソフトクローゼ機構付

NEW 取説 輸入

セルフソフトクローゼ
プッシュオープン

弊社5万回開閉試験クリア



WEB ツール

製品選定



設計・製造
支援ツール

- プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
- 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
- スライドレールが外側から見えなため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
- 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
- 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
- レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

【仕様】

- 引き出しの調整機能 (前後±2.5 mm、上下0~3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整)
- 引き出しの最小内幅LWの目安
最大：引き出しの奥行の2倍
最小：シンクロバー有：355
シンクロバー無：225
※キャビネット内幅LWが225~354の場合、シンクロバーは不要です。

【付属品】

- 十字穴付皿タッピンねじ4×16
- 十字穴付皿タッピンねじ3.5×15



【注意】

- 取扱い上のご注意 ① を必ずご確認ください。
- ソフトクローゼ機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
- 前板が大きすぎると誤動作をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
- 製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。

【プッシュオープン機能のON/OFF切替】

切替スイッチ


プッシュオープン機能



引き出し裏側のスイッチでプッシュオープン機能の切り替えができます。





必ず、左右同じモードで使用してください。プッシュオープン機能を OFF にするとインセットで引手がない引出しは開けられなくなります。

【プッシュオープン&ソフトクローズ】




【引き出し位置の調整方法】 調整に工具は不要です。



左右調整





チルト調整



前後調整




上下調整




参照ページ ①: No.390-2 P.522

【前板かぶせの場合】



【レールの長さと移動距離】

【取付穴配置図】



【本体】

本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

RdHS	CAD	注文コード	品番	引き出し奥行	キャビネット最小奥行	移動距離	A	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	¥価格(税抜)	
●	2D3D	190-047-344	RUN-PS2-300	290	305	271	573	392	40		セット
●	2D3D	190-047-345	RUN-PS2-350	340	355	321	673				セット
●	2D3D	190-047-346	RUN-PS2-400	390	405	371	773				セット
●	2D3D	190-047-347	RUN-PS2-450	440	455	421	873				セット
●	2D3D	190-047-348	RUN-PS2-500	490	505	471	973				セット
●	2D3D	190-047-349	RUN-PS2-550	540	555	521	1073				セット
●	2D3D	190-047-350	RUN-PS2-600	590	605	571	1173			セット	

【シンクロバー】別売品

RdHS	CAD	注文コード	品番	¥価格(税抜)	
●	2D3D	190-047-415	RUN-BPS2-1N86-GM10E1AZOS		本

1mでの販売です。引き出しの幅に合わせてカットしてご使用ください。
シンクロバーは、キャビネット内幅LWから280を引いた長さが必要です。
※キャビネット内幅LWが225~354の場合、シンクロバーは不要です。